

VOLA S21V, S42V, 2600, 2700V, 2800V, 2900

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning


Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

2600_V4 40998509
17-08-2022

5 705230 291628

vola



VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A

Max.: 10 Bar/145 psi


Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
S21V	276 mm 10 7/8"	160 mm 6 1/4"	168 mm 6 5/8"			
S42V, 2700V, 2900	377 mm 14 3/4"	264 mm 10"	268 mm 10"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
2600	475 mm 18 3/4"	359 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
2800V	552 mm 21 3/4"	439 mm 17"	447 mm 17 5/8"			



C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

T Min. 3 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

	T	Y	VR699/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

X 52 - 0 mm


X -15 - 0 mm

	X	VR699/VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges


VR699+

VR2019+, VR2119+




2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère





1x15 mm 1x18 mm 1x20 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère










Masonry Murverk
Mauerwerk
Mur Plein



2 Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !





VOLA 070W

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Data	Bar Psi	1 14.5	2 29.0	3 43.5	4 58.0	5 72.5
	l/min Gal/min	23.1 6.1	32.7 8.6	40 10.6	46.2 12.2	51.6 13.6
	Max. 65°C. 150°F					



Min. flow: 20 l/min - 5.3 Gal/min.





Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlængstukken
Modification


T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+



www.vola.com

070W_V1_40998356
01-03-2023




5 705230 341798

VOLA S21V, S42V, 2600, 2700V, 2800V, 2900

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av Vola.
utan köps genom ÅF eller Grossist.



www.vola.com

SE_2600_V2_40998368
20-01-2022



vola

Data, 3 Bar/43.5 Psi:


Max:	l/min.	Gal/min.
S21V:	50	13.2
S42V:	77	20.3
2600:	50	13.2
2700V:	77	20.3
2800V:	50	13.2
2900:	50	13.2




Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2800





Förlängning



T Min. 15 mm
Max 65 mm


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



X 62 - 0 mm



* +10 - STANDARD SVERIGE




	T	Y	VR699/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


	X	VR699/VR2019
	50 - 62 mm	Std.
	40 - 50 mm	+10
	30 - 40 mm	+20
	20 - 30 mm	+30
	10 - 20 mm	+40
	0 - 10 mm	+50

Montering av förlängning







VR697+



VR2019+, VR2119+










	L	L1	L2	H
A	318 mm 12 1/2"	78 mm 3 1/16"	-	95 mm 3 3/4"
B	220 mm 8 1/2"		340 mm 13 3/8"	
C	396 mm 15 1/2"		-	
D	220 mm 8 1/2"			
E				
F	120 mm 4 3/4"			



1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.





Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.17:


1

NR.19:


2




NR 17



NR 17 - 1



NR 17 - 2




2 mm


1




NR 19





NR 19 - 1



NR 19 - 2



S21V



NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 VR699K: VR23, VR492, VR669, VR699
 VR699K+: VR23, VR492, VR662+, VR669, VR699+

S21V 2928	S42V 2700V 2927	2600 2800V 2926	2900 2927
-	1034	003K	002
001G	2 x 001G	001, 2 x 001G	001, 001G




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 2600
 2700V, 2800V, 2900
 S21V, S42V


Date
 May. 22

Rev.
 3

Sheet
 SB 58



VR171K: VR20C, VR171, VR171P
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070W

Date
 Apr. 21

Rev.
 1

Sheet
 SB 16.3